

Absorbentes

Absorbentes para productos químicos

epitécnica[®]
Europa



Rollos de absorción para químicos

- Uso fácil y rápido para situaciones de emergencia.
- Su color rosa evita la posibilidad de confundirlo con otros tipos de absorbentes.
- Las sustancias absorbidas no se liberan de forma espontánea.
- Absorbe con mucha rapidez y no cambia las características de las sustancias absorbidas.
- Desechar el absorbente de la misma manera que el líquido absorbido.
- Gran resistencia a los elementos químicos.



* Absorción de aceite, ** Absorción de agua


Código del producto	Capacidad de absorción	Dimensiones	Contenido
Rollo de absorción de químicos – básico			
CK4450	*110 l **73 l	40 cm x 50 m	1 rollo
CK4850	*221 l **146 l	80 cm x 50 m	1 rollo
Rollo de absorción de químicos – básico ligero			
CK2450	*55 l **35 l	40 cm x 50 m	1 rollo
CK2850	*110 l **73 l	80 cm x 50 m	1 rollo

Código del producto	Capacidad de absorción	Dimensiones	Contenido
Rollo de absorción de químicos – soldado ultrasónico			
CKZ4450	*110 l **73 l	40 cm x 50 m	1 rollo
CKZ4850	*221 l **146 l	80 cm x 50 m	1 rollo
Rollo de absorción de químicos – soldado ultrasónico ligero			
CKZ2450	*55 l **37 l	40 cm x 50 m	1 rollo
CKZ2850	*110 l **73 l	80 cm x 50 m	1 rollo



Hojas de absorción para químicos

- Práctico embalaje.
- Su color rosa evita la posibilidad de confundirlo con otros tipos de absorbentes.
- Absorbe con mucha rapidez y no cambia las características de las sustancias absorbidas.



* Absorción de aceite, ** Absorción de agua

Código del producto	Embalaje	Capacidad de absorción	Dimensiones	Contenido
Hoja de absorción de químicos – básico				
CR4050K	caja	*55 l **36 l	40 x 50 cm	50 uds.
CR4100	bolsa	*110 l **73 l	40 x 50 cm	100 uds.
CR4100K	caja	*110 l **73 l	40 x 50 cm	100 uds.
Hoja de absorción de químicos – básico ligero				
CR2100	bolsa	*55 l **37 l	40 x 50 cm	100 uds.
CR2200	bolsa	*110 l **73 l	40 x 50 cm	200 uds.

Código del producto	Embalaje	Capacidad de absorción	Contenido	Contenido
Hoja de absorción de químicos – soldado ultrasónico precortado				
CRZP4050K	caja	*55 l **36 l	40 x 50 cm	50 uds.
CRZP4100	bolsa	*110 l **73 l	40 x 50 cm	100 uds.
CRZP4100K	caja	*110 l **73 l	40 x 50 cm	100 uds.
Hoja de absorción de químicos – soldado ultrasónico ligero precortado				
CRZP2100	bolsa	*57 l **37 l	40 x 50 cm	100 uds.
CRZP2200	bolsa	*110 l **73 l	40 x 50 cm	200 uds.